


Fleksibel kobling for enkodere

COUPLING 19,2-4-6-22-SV



- | | |
|---|------------------------|
| 1 | M3 x 4 - ISO 4029 (4x) |
| 2 | dybde der Klemmnabe |

Mekaniske data

Vægt	[g]	14,8
Dimensioner	[mm]	Ø 19 / L = 22
Materiale		aluminium
Tilspændingsmoment	[Nm]	tilspændingsmoment skruer: 80 Ncm
Ekstern diameter D	[mm]	19
Intern diameter 1	[mm]	4
Intern diameter 2	[mm]	6
Dybde på klemmenav	[mm]	6
Monterings skrue	[mm]	M3 x 4 - ISO 4029 (4x)
Længde	[mm]	22
Max. omdrejning, mekanisk [U/min]		8000
Maks. aksial akselforskydning [mm]		± 0,4
Max. radial akselforskydning [mm]		± 0,25
Max. vinkel forskydning [°]		± 3,5

Bemærkning

Bemærkning	De angivne data refererer til koblinger med ovenfor anførte nav boringer ved omgivelsestemperatur på 23 °C. Værdierne for radial-, vinkel- og aksialforskydning er maksimalværdier, der under drift ikke samtidig må komme op på maksimum.
Emballage-enheder	1 stk.