




Fleksibel kobling for enkodere

COUPLING 19,2-6-6-22-SV



Mekaniske data		
Vægt	[g]	32,2
Dimensioner	[mm]	Ø 19 / L = 22
Materiale		aluminium
Tilspændingsmoment	[Nm]	tilspændingsmoment skruer: 80 Ncm
Ekstern diameter D	[mm]	19
Intern diameter 1	[mm]	6
Intern diameter 2	[mm]	6
Dybde på klemmenav	[mm]	6
Monterings skrue	[mm]	M3 x 4 - ISO 4029 (4x)
Længde	[mm]	22
Max. omdrejning, mekanisk	[U/min]	8000
Maks. aksial akselforskydning	[mm]	± 0,4
Max. radial akselforskydning	[mm]	± 0,25
Max. vinkel forskydning	[°]	± 3,5
Bemærkning		
Bemærkning	De angivne data refererer til koblinger med ovenfor anførte nav borer ved omgivelsestemperatur på 23 °C. Værdierne for radial-, vinkel- og aksialforskydning er maksimalværdier, der under drift ikke samtidig må komme op på maksimum.	
Emballage-enheder	1 stk.	