


E60110



Målehjul

MEASURING WHEEL U:500 N:10



Applikation	
Udførelse	Glat kunststof
Omgivende forhold	
Omgivelsestemperatur	[°C] -30...80
Mekaniske data	
Vægt	[g] 536
Indvendig diameter	[mm] 10
Ydre diameter	[mm] 159,15
Materiale	Hjul: aluminium; overflade karakteristika: PU
Tilspændingsmoment	[Nm] 3; (Montage skrue)
Overfladehårdhed	90 Shore A
Omkreds	[mm] 500
Bemærkning	
Emballage-enheder	1 stk.