


Fjederskive kobling

SPRING COUPLING 30-6-8-22

Artiklen kan ikke længere leveres



Mekaniske data

Vægt	[g]	31
Dimensioner	[mm]	Ø 30 / L = 22
Materiale		zinkstøbegods; PA
Ekstern diameter D	[mm]	30
Intern diameter 1	[mm]	6
Intern diameter 2	[mm]	8
Længde L	[mm]	22
Max. omdrejning, mekanisk	[U/min]	12000
Maks. aksial akselforskydning	[mm]	± 0,4
Max. radial akselforskydning	[mm]	± 0,3
Max. vinkel forskydning	[°]	± 2,5

Bemærkning

Bemærkning	De angivne data refererer til koblinger med ovenfor anførte nav borer ved omgivelsestemperatur på 23 °C. Værdierne for radial-, vinkel- og aksialforskydning er maksimalværdier, der under drift ikke samtidig må komme op på maksimum.
Emballage-enheder	1 stk.