


Fjeder pladekobling elektrisk isoleret

SPRING COUPLING 30-6-10-22



- 1 M3 x 10 - ISO 4762 (2x)
2 dybde der Klemmnabe

Mekaniske data

Vægt [g]	30,5
Dimensioner [mm]	Ø 30 / L = 22
Materiale	zinkstøbegods; PA
Tilspændingsmoment [Nm]	tilspændingsmoment skruer: 120 Ncm
Ekstern diameter D [mm]	30
Intern diameter 1 [mm]	6
Intern diameter 2 [mm]	10
Dybde på klemmenav [mm]	7
Monterings skrue [mm]	M3 x 10 - ISO 4762 (2x)
Længde [mm]	22
Max. omdrejning, mekanisk [U/min]	12000
Maks. aksial akselforskydning [mm]	± 0,4
Max. radial akselforskydning [mm]	± 0,3
Max. vinkel forskydning [°]	± 2,5

Bemærkning

Bemærkning	De angivne data refererer til koblinger med ovenfor anførte nav borer ved omgivelsestemperatur på 23 °C. Værdierne for radial-, vinkel- og aksialforskydning er maksimalværdier, der under drift ikke samtidig må komme op på maksimum.
Emballage-enheder	1 stk.