




Fleksibel kobling for enkodere

COUPLING 19,2-4-6-28-KV



- 1 M3 x 10 - ISO 4762 (2x)
- 2 dybde der Klemmnabe

Mekaniske data

Vægt [g]	18,4
Dimensioner [mm]	Ø 19 / L = 28
Materiale	aluminium
Tilspændingsmoment [Nm]	tilspændingsmoment skruer: 120 Ncm
Ekstern diameter D [mm]	19
Intern diameter 1 [mm]	4
Intern diameter 2 [mm]	6
Dybde på klemmenav [mm]	6,5
Monterings skrue [mm]	M3 x 10 - ISO 4762 (2x)
Længde [mm]	28
Max. omdrejning, mekanisk [U/min]	6000
Maks. aksial akselforskydning [mm]	± 0,4
Max. radial akselforskydning [mm]	± 0,25
Max. vinkel forskydning [°]	± 4,0

Bemærkning

Bemærkning	De angivne data refererer til koblinger med ovenfor anførte nav borer ved omgivelsestemperatur på 23 °C. Værdierne for radial-, vinkel- og aksialforskydning er maksimalværdier, der under drift ikke samtidig må komme op på maksimum.
Emballage-enheder	1 stk.