




Fjeder pladekobling elektrisk isoleret

SPRING COUPLING 30-6-6-22



- 1 M3 x 10 - ISO 4762 (2x)
- 2 dybde der Klemmnabe

Mekaniske data		
Vægt	[g]	31,6
Dimensioner	[mm]	Ø 30 / L = 22
Materiale		aluminium; PA
Tilspændingsmoment	[Nm]	tilspændingsmoment skruer: 120 Ncm
Ekstern diameter D	[mm]	30
Intern diameter 1	[mm]	6
Intern diameter 2	[mm]	6
Dybde på klemmenav	[mm]	7
Monterings skrue	[mm]	M3 x 10 - ISO 4762 (2x)
Længde	[mm]	22
Max. omdrejning, mekanisk	[U/min]	12000
Maks. aksial akselforskydning	[mm]	± 0,4
Max. radial akselforskydning	[mm]	± 0,3
Max. vinkel forskydning	[°]	± 2,5
Bemærkning		
Bemærkning	De angivne data refererer til koblinger med ovenfor anførte nav borer ved omgivelsestemperatur på 23 °C. Værdierne for radial-, vinkel- og aksialforskydning er maksimalværdier, der under drift ikke samtidig må komme op på maksimum.	
Emballage-enheder	1 stk.	