


Konfektionerbar hunstik

SDOGK120MKRFKSG



Elektriske Data

Driftspænding	[V]	4,5...30 DC
---------------	-----	-------------

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	-40...125
Kapslingsklasse		IP 67

Mekaniske data

Vægt	[g]	43
Dimensioner	[mm]	28 x 28 x 52
Materiale		Messing Kunststof-belagt; PA 6.6 sort
Indstøbt-emne materiale		messing / PA 6.6, Kunststof-belagt
Materiale - omløber		Messing, Kunststof-belagt / PA 6.6, Kunststof-belagt

Bemærkning

Emballage-enheder	1 stk.
-------------------	--------


Elektrisk tilslutning

Lodde tilslutning: ...1 mm²

Elektrisk tilslutning - Hunstik

Stik: 1 x M23, lige; Støbt hus: messing / PA 6.6, Kunststof-belagt; Låsning: Messing, Kunststof-belagt

Stik: 1 x M23, lige; Støbt hus: messing / PA 6.6, Kunststof-belagt; Låsning: PA 6.6, Kunststof-belagt



E60122

Konfektionerbar hunstik

SDOGK120MKRFKSG



Tilslutning

