


Konfektionerbare stik

SSTGK120--LFKSG

Artiklen er udgået - arkiv informationer



Elektriske Data

Driftspænding	[V]	4,5...30 DC
---------------	-----	-------------

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	-40...125
----------------------	------	-----------

Kapslingsklasse	IP 67
-----------------	-------

Mekaniske data

Vægt	[g]	53,2
------	-----	------

Dimensioner	[mm]	26 x 26 x 53
-------------	------	--------------

Materiale	Messing Kunststof-belagt; PA 6.6 sort
-----------	---------------------------------------

Indstøbt-emne materiale	messing / PA 6.6, Kunststof-belagt
-------------------------	------------------------------------

Bemærkning


Emballage-enheder	1 stk.
-------------------	--------

Elektrisk tilslutning

Lodde tilslutning: ...1 mm²

Elektrisk tilslutning - Hanstik

Stik: 1 x M23, lige; Støbt hus: messing / PA 6.6, Kunststof-belagt



E60141



Konfektionerbare stik

SSTGK120--LFKSG

Tilslutning

