

Forbindelseskabel med hunstik

ADOGK120MKR0020B12

Artiklen er udgået - arkiv informationer



Elektriske Data

Driftspænding	[V]	4,5...30 DC
---------------	-----	-------------

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	-25...80
Kapslingsklasse		IP 67

Mekaniske data

Vægt	[g]	1822,2
Dimensioner	[mm]	28 x 28 x 52
Materiale		Messing Kunststof-belagt; PA 6.6 sort
Indstøbt-emne materiale		messing / PA 6.6, Kunststof-belagt
Materiale - omløber		Messing, Kunststof-belagt / PA 6.6, Kunststof-belagt

Bemærkning

Emballage-enheder	1 stk.
-------------------	--------



Forbindelseskabel med hunstik

ADOGK120MKR0020B12


Elektrisk tilslutning

Kabel: 20 m, PUR, Ø 8 mm; 8 x 0,14 mm² + 4 x 0,5 mm²

Elektrisk tilslutning - Hunstik

Stik: 1 x M23, lige; Støbt hus: messing / PA 6.6, Kunststof-belagt; Låsning: Messing, Kunststof-belagt

Stik: 1 x M23, lige; Støbt hus: messing / PA 6.6, Kunststof-belagt; Låsning: PA 6.6, Kunststof-belagt



Tilslutning

1	PK
2	BU
3	RD
4	BK
5	BN
6	GN
7	VT
8	GY
9	n.c.
10	WH/GN
11	WH
12	BN/GN

	Ledningsfarver :
BK =	sort
BN =	brun
BU =	blå
GN =	grøn
GY =	grå
PK =	rosa
RD =	rød
VT =	violet
WH =	hvid