


E60175



Konfektionerbar hunstik

SDOAJ120MSLFBPG



Elektriske Data

Driftspænding	[V]	4,5...30 DC
---------------	-----	-------------

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	-40...85
Kapslingsklasse		IP 67

Mekaniske data

Vægt	[g]	69,4
Dimensioner	[mm]	37 x 20 x 53
Materiale		Messing forniklet
Indstøbt-emne materiale		Messing, forniklet
Materiale - omløber		Messing, forniklet

Bemærkning

Emballage-enheder		1 stk.
-------------------	--	--------



Konfektionerbar hunstik

SDOAJ120MSLFBPG

Elektrisk tilslutning

Lodde tilslutning: ...0,25 mm²; Ledningskappe: Ø 6...8 mm

Elektrisk tilslutning - Hunstik

Stik: 1 x M18, vinklet; Støbt hus: Messing, forniklet; Låsning: Messing, forniklet



Tilslutning

