




Stang kobling

Coupling 25-10-10-24-SV



- 1 M4 x 6 - ISO 4029 (2x)
2 dybde der Klemmnabe

Mekaniske data

Vægt [g]	18,6
Dimensioner [mm]	Ø 22 / L = 24
Materiale	PA 6.6; rustfri stål (1.4404 / 316L)
Tilspændingsmoment [Nm]	tilspændingsmoment skruer: 120 Ncm
Ekstern diameter D [mm]	22
Intern diameter 1 [mm]	10
Intern diameter 2 [mm]	10
Dybde på klemmenav [mm]	6,4
Monterings skrue [mm]	M4 x 6 - ISO 4029 (2x)
Længde [mm]	24
Max. omdrejning, mekanisk [U/min]	10000
Maks. aksial akselforskydning [mm]	± 0,2
Max. radial akselforskydning [mm]	± 0,3
Max. vinkel forskydning [°]	± 3,0

Bemærkning

Bemærkning	De angivne data refererer til koblinger med ovenfor anførte nav borer ved omgivelsestemperatur på 23 °C. Værdierne for radial-, vinkel- og aksialforskydning er maksimalværdier, der under drift ikke samtidig må komme op på maksimum.
Emballage-enheder	1 stk.