


Fleksibel kobling for enkodere

COUPLING 25-6-63-32-KV



- 1 M4 x 12 - ISO 4762 (2x)
2 dybde der Klemmnabe

Mekaniske data

Vægt [g]	36,7
Dimensioner [mm]	Ø 25 / L = 32
Materiale	aluminium
Tilspændingsmoment [Nm]	tilspændingsmoment skruer: 120 Ncm
Ekstern diameter D [mm]	25
Intern diameter 1 [mm]	6
Intern diameter 2 [mm]	6,35 mm / 1/4" / 1/4 inch
Dybde på klemmenav [mm]	8
Monterings skrue [mm]	M4 x 12 - ISO 4762 (2x)
Længde [mm]	32
Max. omdrejning, mekanisk [U/min]	6000
Maks. aksial akselforskydning [mm]	± 0,5
Max. radial akselforskydning [mm]	± 0,35
Max. vinkel forskydning [°]	± 4,0

Bemærkning

Bemærkning	De angivne data refererer til koblinger med ovenfor anførte nav borer ved omgivelsestemperatur på 23 °C. Værdierne for radial-, vinkel- og aksialforskydning er maksimalværdier, der under drift ikke samtidig må komme op på maksimum.
Emballage-enheder	1 stk.