
E60216

Bælg kobling

COUPLING V4A



1 M4 x 4 - ISO 4029 (4x)
2 dybde der Klemmnabe

Mekaniske data		
Vægt	[g]	33
Dimensioner	[mm]	Ø 20 / L = 29
Materiale		Flange: 1.4404 (V4A/316L); Bælg: 1.4571 (V4A/316Ti)
Tilspændingsmoment	[Nm]	tilspændingsmoment skruer: 150 Ncm
Ekstern diameter D	[mm]	20
Intern diameter 1	[mm]	10
Intern diameter 2	[mm]	10
Dybde på klemmenav	[mm]	6,4
Monterings skrue	[mm]	M4 x 4 - ISO 4029 (4x)
Længde	[mm]	29
Max. omdrejning, mekanisk	[U/min]	10000
Maks. aksial akselforskydning	[mm]	± 0,4
Max. radial akselforskydning	[mm]	± 0,25
Max. vinkel forskydning	[°]	± 4,0

Bemærkning	
Bemærkning	De angivne data refererer til koblinger med ovenfor anførte nav boringer ved omgivelsestemperatur på 23 °C.
	Værdierne for radial-, vinkel- og aksialforskydning er maksimalværdier, der under drift ikke samtidig må komme op på maksimum.
Emballage-enheder	1 stk.