




Dobbelt sløjfekobling

DL COUPLING V2A 29-10-10-29-SV



Omgivende forhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-30...80
Mekaniske data		
Vægt	[g]	27,6
Materiale	aksel adapter: rustfri stål (1.4305 / 303); double-loop kobling: PU	
Tilspændingsmoment	[Nm]	tilspændingsmoment skruer: 100 Ncm
Ekstern diameter D	[mm]	29
Intern diameter 1	[mm]	10
Intern diameter 2	[mm]	10
Dybde på klemmenav	[mm]	9
Monterings skrue	[mm]	M3 x 4 - ISO 4029 A2 (4x)
Længde	[mm]	29
Max. omdrejning, mekanisk	[U/min]	3000
Maks. aksial akselforskydning	[mm]	± 2
Max. radial akselforskydning	[mm]	± 2
Max. vinkel forskydning	[°]	± 10
Stivhed på torsions fjederen	[Nm/rad]	13
Bemærkning		
Bemærkning	De angivne data refererer til koblinger med ovenfor anførte nav borer ved omgivelsestemperatur på 23 °C. Værdierne for radial-, vinkel- og aksialforskydning er maksimalværdier, der under drift ikke samtidig må komme op på maksimum.	
Emballage-enheder	1 stk.	