


Fjederarm til enkodere

ENCODER SPRING ARM



1 drifts afstand

Applikation

Udførelse

til enkoder med klemme flange

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur

[°C]

-30...60

Mekaniske data

Vægt

[g]

527,1

Installationsvejledning

kan monteres fra begge sider

Dimensioner

[mm]

180 x 65,9 x 75

Ydre diameter

[mm]

300

Materiale

aluminium eloxeret; Fjeder: Rustfri stål (1.4310 / 301)

Tilspændingsmoment

[Nm]

4,3

E61438



Fjederarm til enkodere

ENCODER SPRING ARM

Max. vinkel forskydning	[°]	45
Aktiveringskraft	[N]	10...30

Bemærkning

Bemærkning	Med viser
Emballage-enheder	1 stk.

diagrammer og grafer

Installationsvejledning

