


# E70451



## Forbindelseskabel med hunstik

Edge-Gateway/Power cable



### Applikation

|             |                                     |
|-------------|-------------------------------------|
| Applikation | spændings forsyning til edgeGateway |
|-------------|-------------------------------------|

### Elektriske Data

|               |     |           |
|---------------|-----|-----------|
| Driftspænding | [V] | 8...32 DC |
|---------------|-----|-----------|

### Omgivende forhold

|                      |      |          |
|----------------------|------|----------|
| Omgivelsestemperatur | [°C] | -30...85 |
| Kapslingsklasse      |      | IP 65    |

### Mekaniske data

|           |     |          |
|-----------|-----|----------|
| Vægt      | [g] | 236      |
| Materiale |     | PBT-GF20 |

### Bemærkning

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Emballage-enheder | 1 stk. |
|-------------------|--------|

# E70451




## Forbindelseskabel med hunstik

Edge-Gateway/Power cable

### Elektrisk tilslutning

Kabel: 5 m, PVC; FLRY-B; 0,75 mm<sup>2</sup>

### Tilslutning



|   |        |
|---|--------|
| 1 | + 24 V |
| 2 | GND    |