


E70455



AS-i fladkabel stik

FC Splitter ye ProcessL



Applikation

Udførelse

AS-i

Elektriske Data

Driftspænding

[V]

26,5...31,6 DC

Udgange

Max. Strøm belastning total

[A]

2

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur

[°C]

-30...80

Kapslingsklasse

IP 68; IP 69K

Godkendelser / Tests

EMC

EN 61000-6-2

Mekaniske data

Vægt

[g]

47

Materiale

metaldele: rustfri stål (1.4404 / 316L); gummipakning til kontaktstifter: FPM; O-ring: EPDM

Tilbehør

Tilbehør (valgfri)

Momentnøgle:, E70390

Bemærkning

Emballage-enheder


1 stk.



AS-i fladkabel stik

FC Splitter ye ProcessL

Elektrisk tilslutning



Tilslutning

- 1: AS-i +
- 2: n.c.
- 3: AS-i -
- 4: n.c.
- 5: n.c.

Elektrisk tilslutning - Hunstik

Stik: 1 x M12; tilspændingsmoment: ...0,8 Nm