


AS-Interface PCB modul

AS-i pcb 2-DI/1-DO



Applikation

Applikation

monteringshus

Elektriske Data

Driftspænding [V]

26,5...31,6 DC

Strømforbrug [mA]

< 50

Integreret "Watchdog"

ja

Indgange / Udgange

Antal inputs og outputs

Antal digitale indgange: 2

Indgange

Antal digitale indgange

2

Kobling af digitale indgange

PNP

Sensorforsyning til indgangene

AS-i

Strømforsyning [V]

24

Indgangsstrøm High [mA]

> 5

Digitale indgange er kortslutningsbeskyttede

nej

Udgange

Spændingsområde DC [V]

AS-i

Max strømbelastning pr. udgang [mA]

10

Kortslutningssikret

nej

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur [°C]

-25...60

Kapslingsklasse

IP 20; (afhænger af montagestedet)

Godkendelser / Tests

EMC

EN 50295

MTTF [År]

855



AS-Interface PCB modul

AS-i pcb 2-DI/1-DO

AS-i parametre						
AS-i version		2.11; 3.0				
Udvidet adressering		ja				
AS-i profil		S-7.A.E				
AS-i I/O konfiguration [hex]		7				
AS-i ID kode [hex]		A.E				
AS-i certifikat		75102				
Konfiguration af databits		databit	D0	D1	D2	D3
		Betegnelse	I-1 / O-1	I-2	-	-
Mekaniske data						
Vægt [g]		54				
Display / Betjeningsenhed						
Display		Drift		LED, grøn		
		fejl		LED, rød		
		Funktion		LED, gul		
Bemærkning						
Emballage-enheder		1 stk.				
Elektrisk tilslutning						
AS-i +		brun				
AS-i -		blå				
I1		sort				
I2		sort				
O1		rød				