




AS-i fladkabel stik

FC Splitter AS-i / AUX 1 m M12 UL



1 illustration (eksempel)



Applikation	
Applikation	distribution af AS-i spænding og ekstern 24 V forsyning til M12 hunstik
Elektriske Data	
Kapslingsklasse	III
Max strømbelastning total pr. modul/slot [A]	4
Udgange	
Elektrisk design	AS-i; (24V)
Omgivende forhold	
Omgivelsestemperatur [°C]	-25...75
Kapslingsklasse	IP 67
Mekaniske data	
Vægt [g]	89
Materiale	Kapsling: PBT / PC
Tilspændingsmoment [Nm]	1,65
Tilbehør	
Tilbehør (valgfri)	fladkabel afslutning:, E70413
	Krympe-tylle:, E70113

E70582



AS-i fladkabel stik

FC Splitter AS-i / AUX 1 m M12 UL

Bemærkning	
Bemærkning	Fladkablet må ikke afsluttes i splitteren.
	Brug fladkabel- eller varmekrympe afslutning til forsegling.
Emballage-enheder	1 stk.
Elektrisk tilslutning	
Kabel: 1 m, PUR, Ø 4,3 mm; 4 x 0,34 mm ²	
Stik: M12; kodning: A; Støbt hus: PUR; tilspændingsmoment: ...1,65 Nm	
1	AS-i +
2	AUX -
3	AS-i -
4	AUX +