




AS-i fladkabel stik

FC Splitter AS-i 0.6 m M12 UL



Applikation	
Applikation	Distribution af AS-i spændingen til M12 stik
Elektriske Data	
Kapslingsklasse	III
Max strømbelastning total pr. modul/slot [A]	4
Udgange	
Elektrisk design	AS-i
Omgivende forhold	
Omgivelsestemperatur [°C]	-25...75
Kapslingsklasse	IP 67
Mekaniske data	
Vægt [g]	83,1
Materiale	Kapsling: PBT / PC
Tilspændingsmoment [Nm]	1,65
Tilbehør	
Tilbehør (valgfri)	fladkabel afslutning:, E70413
	Krympe-tylle:, E70113



AS-i fladkabel stik

FC Splitter AS-i 0.6 m M12 UL

Bemærkning

Bemærkning	Fladkablet må ikke afsluttes i splitteren.
	Brug fladkabel- eller varmekrympe afslutning til forsegling.
Emballage-enheder	1 stk.


Elektrisk tilslutning

Kabel: 0,6 m, PUR, Ø 4,3 mm; 2 x 0,34 mm²

Stik: M12; kodning: A; Støbt hus: PUR



Tilslutning



1	AS-i +
3	AS-i -