


AS-i fladkabel stik

FC Splitter AS-i / AUX M12 UL



Elektriske Data

Kapslingsklasse	III
Max strømbeastning total pr. modul/slot [A]	4

Udgange

Elektrisk design	AS-i
------------------	------

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur [°C]	-25...75
Kapslingsklasse	IP 67

Mekaniske data

Vægt [g]	60,5
Materiale	Kapsling: PBT / PC; skrue: rustfri stål (1.4305 / 303)
Tilspændingsmoment [Nm]	< 1,65

Tilbehør

Tilbehør (valgfri)	fladkabel afslutning:, E70413
	Krympe-tylle:, E70113

Bemærkning


Bemærkning	Fladkablet må ikke afsluttes i splitteren.
	Brug fladkabel- eller varmekrympe afslutning til forsegling.
Emballage-enheder	1 stk.

AS-i fladkabel stik


FC Splitter AS-i / AUX M12 UL

Elektrisk tilslutning

Stik: M12; kodning: A; Støbt hus: PUR



Tilslutning



1	AS-i +
2	AUX -
3	AS-i -
4	AUX +