




AS-Interface Spændingsfordeler

QUAD M12 AS-i/24V 4A



Applikation

Udførelse	AS-i / 24 V
-----------	-------------

Elektriske Data

Driftspænding	[V]	26,5...31,6 DC
Max strømbelastning total	[A]	2
Ekstra strømforsyning	[V]	24 DC

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	-25...75
Kapslingsklasse		IP 65

Mekaniske data


Vægt	[g]	95,5
Materiale		PA 6.6; Hunstik: rustfri stål (1.4404 / 316L); Skruer: rustfri stål (1.4404 / 316L); Møtrik: rustfri stål (1.4404 / 316L); O-ring: NBR; Fladkabel pakning: NBR

Bemærkning

Emballage-enheder	1 stk.
-------------------	--------

Elektrisk tilslutning

Stik: M12; kodning: A



1	AS-i +
2	0V
3	AS-i -
4	+24V
5	funktions-jordforbindelse