


E70599



AS-i fladkabel stik

FC Splitter AS-i 5 m UL



Elektriske Data

Kapslingsklasse	III
Max strømbelastning total pr. modul/slot [A]	4

Udgange

Elektrisk design	AS-i
------------------	------

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur [°C]	-25...75
Kapslingsklasse	IP 67

Mekaniske data

Vægt [g]	182,8
Materiale	Kapsling: PBT / PC; skrue: rustfri stål (1.4305 / 303)
Tilspændingsmoment [Nm]	< 1,65

Tilbehør

Tilbehør (valgfri)	fladkabel afslutning:, E70413
	Krympe-tylle:, E70113

Bemærkning

Bemærkning	Fladkablet må ikke afsluttes i splitteren. Brug fladkabel- eller varmekrympe afslutning til forsegling.
Emballage-enheder	1 stk.

E70599



AS-i fladkabel stik

FC Splitter AS-i 5 m UL

Elektrisk tilslutning

Kabel: 5 m, Ø 4,3 mm; 2 x 0,5 mm²

Tilslutning



brun	AS-i +
blå	AS-i -