


AS-Interface Spændingsfordeler

QUAD AS-i Splitter Box 8A



Applikation

Udførelse

AS-i / 24 V

Elektriske Data

Driftspænding	[V]	26,5...31,6 DC
Max strømbelastning total	[A]	8
Ekstra strømforsyning	[V]	24 DC

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	-25...75
Kapslingsklasse		IP 65

Mekaniske data

Vægt	[g]	89,5
Materiale		PA 6.6; Skruer: rustfri stål (1.4404 / 316L); Møtrikker: rustfri stål (1.4404 / 316L); Fladkabel pakning: NBR

Bemærkning

Emballage-enheder		1 stk.
-------------------	--	--------