




Forbindelseskabel

VSTA030MSS0002A02VDAB031--S

Artiklen er udgået - arkiv informationer



Elektriske Data		
Driftspænding	[V]	10...30 DC
Omgivende forhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-25...90
Kapslingsklasse		IP 67
Mekaniske data		
Dimensioner	[mm]	15 x 30 x 39
Materiale		PUR
Indstøbt-emne materiale		PUR
Materiale - omløber		Messing, forniklet
Tilbehør		
Leverings omfang		skrue felt til markering
Bemærkning		
Emballage-enheder		1 stk.
Elektrisk tilslutning - Hanstik		

Stik: 1 x M12, vinklet; kodning: A; Støbt hus: PUR; Låsning: Messing, forniklet






Forbindelseskabel

VSTAH030MSS0002A02VDAB031--S

Elektrisk tilslutning

Kabel: 2 m, PUR / PVC; 2 x

Tilslutning



Elektrisk tilslutning - Hunstik

Stik: 1 x ventil type B DIN, vinklet; Støbt hus: PUR; Låsning: Messing, forniklet

