


## Forbindelseskabel

VVDAB031--S0015A03STAH030MSS

Artiklen er udgået - arkiv informationer



## Elektriske Data

|               |     |            |
|---------------|-----|------------|
| Driftspænding | [V] | 10...30 DC |
|---------------|-----|------------|

## Omgivende forhold

|                      |      |          |
|----------------------|------|----------|
| Omgivelsestemperatur | [°C] | -25...90 |
| Kapslingsklasse      |      | IP 67    |

## Mekaniske data

|                         |      |                    |
|-------------------------|------|--------------------|
| Dimensioner             | [mm] | 15 x 30 x 39       |
| Materiale               |      | PUR                |
| Indstøbt-emne materiale |      | PUR                |
| Materiale - omløber     |      | Messing, forniklet |

## Tilbehør


|                  |  |                             |
|------------------|--|-----------------------------|
| Leverings omfang |  | skrue<br>felt til markering |
|------------------|--|-----------------------------|

## Bemærkning

|                   |  |        |
|-------------------|--|--------|
| Emballage-enheder |  | 1 stk. |
|-------------------|--|--------|

## Elektrisk tilslutning - Hanstik

Stik: 1 x M12, vinklet; kodning: A; Støbt hus: PUR; Låsning: Messing, forniklet






## Forbindelseskabel

VVDAB031--S0015A03STAH030MSS

### Elektrisk tilslutning

Kabel: 15 m, PUR / PVC; 2 x

#### Tilslutning



### Elektrisk tilslutning - Hunstik

Stik: 1 x ventil type B DIN, vinklet; Støbt hus: PUR; Låsning: Messing, forniklet

