


## Forbindelseskabel

VSTGH030MSS0020A03DOGF030MSS

Artiklen er udgået - arkiv informationer



## Elektriske Data

|                   |            |
|-------------------|------------|
| Driftspænding [V] | 10...30 DC |
|-------------------|------------|

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Kapslingsklasse | III |
|-----------------|-----|

## Omgivende forhold

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Omgivelsestemperatur [°C] | -25...90 |
|---------------------------|----------|

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Kapslingsklasse | IP 67 |
|-----------------|-------|

## Mekaniske data

|           |     |
|-----------|-----|
| Materiale | TPU |
|-----------|-----|

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| Indstøbt-emne materiale | TPU |
|-------------------------|-----|

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| Materiale - omløber | Messing, forniklet |
|---------------------|--------------------|

## Bemærkning

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Emballage-enheder | 1 stk. |
|-------------------|--------|

## Elektrisk tilslutning - Hanstik

Stik: 1 x M12, lige; kodning: A; Støbt hus: TPU; Låsning: Messing, forniklet



# E70022



## Forbindelseskabel

VSTGH030MSS0020A03DOGF030MSS

### Elektrisk tilslutning

Kabel: 20 m, PUR / PVC; 3 x 0,34 mm<sup>2</sup>

### Tilslutning



### Elektrisk tilslutning - Hunstik

Stik: 1 x M8, lige; kodning: A; Støbt hus: TPU; Låsning: Messing, forniklet

