

Forbindelseskabel

VDOAF030MSS0005A03STGH030MSS

Artiklen er udgået - arkiv informationer



Elektriske Data

Driftspænding [V]	10...30 DC
Kapslingsklasse	III

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur [°C]	-25...90
Kapslingsklasse	IP 67

Mekaniske data

Materiale	TPU
Indstøbt-emne materiale	TPU
Materiale - omløber	Messing, forniklet

Bemærkning

Emballage-enheder	1 stk.
-------------------	--------

Elektrisk tilslutning - Hanstik

Stik: 1 x M12, lige; kodning: A; Støbt hus: TPU; Låsning: Messing, forniklet





Forbindelseskabel

VDOAF030MSS0005A03STGH030MSS

Elektrisk tilslutning

Kabel: 5 m, PUR / PVC; 3 x 0,34 mm²

Tilslutning



Elektrisk tilslutning - Hunstik

Stik: 1 x M8, vinklet; kodning: A; Støbt hus: TPU; Låsning: Messing, forniklet

