
E70030

Forbindelseskabel

VSTGH030MSS0015A03DOAF030MSS


Artiklen er udgået - arkiv informationer



Elektriske Data		
Driftspænding	[V]	10...30 DC
Kapslingsklasse		III
Omgivende forhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-25...90
Kapslingsklasse		IP 67
Mekaniske data		
Materiale		TPU
Indstøbt-emne materiale		TPU
Materiale - omløber		Messing, forniklet
Bemærkning		
Emballage-enheder		1 stk.

Elektrisk tilslutning - Hanstik

Stik: 1 x M12, lige; kodning: A; Støbt hus: TPU; Låsning: Messing, forniklet



E70030


Forbindelseskabel

VSTGH030MSS0015A03DOAF030MSS

Elektrisk tilslutning

Kabel: 15 m, PUR / PVC; 3 x 0,34 mm²

Tilslutning



Elektrisk tilslutning - Hunstik

Stik: 1 x M8, vinklet; kodning: A; Støbt hus: TPU; Låsning: Messing, forniklet

