


## Forbindelseskabel

VDOAH040MSS0002A04STAH040MSS

Artiklen er udgået - arkiv informationer



## Elektriske Data

|               |     |            |
|---------------|-----|------------|
| Driftspænding | [V] | 10...30 DC |
|---------------|-----|------------|

## Omgivende forhold

|                      |      |          |
|----------------------|------|----------|
| Omgivelsestemperatur | [°C] | -25...90 |
|----------------------|------|----------|

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Kapslingsklasse | IP 67 |
|-----------------|-------|

## Mekaniske data

|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| Materiale               | TPU                |
| Indstøbt-emne materiale | TPU                |
| Materiale - omløber     | Messing, forniklet |

## Bemærkning

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Emballage-enheder | 1 stk. |
|-------------------|--------|

## Elektrisk tilslutning - Hanstik

Stik: 1 x M12, vinklet; kodning: A; Støbt hus: TPU; Låsning: Messing, forniklet





## Forbindelseskabel

VDOAH040MSS0002A04STAH040MSS

### Elektrisk tilslutning

Kabel: 2 m, PUR / PVC, orange, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm<sup>2</sup>

### Tilslutning



### Elektrisk tilslutning - Hunstik

Stik: 1 x M12, vinklet; kodning: A; Støbt hus: TPU; Låsning: Messing, forniklet

