


Forbindelseskabel

VDOAH040MSS0005A04STAH040MSS

Artiklen er udgået - arkiv informationer



Elektriske Data

Driftspænding	[V]	10...30 DC
---------------	-----	------------

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	-25...90
----------------------	------	----------

Kapslingsklasse	IP 67
-----------------	-------

Mekaniske data

Materiale	TPU
Indstøbt-emne materiale	TPU
Materiale - omløber	Messing, forniklet

Bemærkning

Emballage-enheder	1 stk.
-------------------	--------

Elektrisk tilslutning - Hanstik

Stik: 1 x M12, vinklet; kodning: A; Støbt hus: TPU; Låsning: Messing, forniklet



E70057



Forbindelseskabel

VDOAH040MSS0005A04STAH040MSS

Elektrisk tilslutning

Kabel: 5 m, PUR / PVC, orange, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm²

Tilslutning



Elektrisk tilslutning - Hunstik

Stik: 1 x M12, vinklet; kodning: A; Støbt hus: TPU; Låsning: Messing, forniklet

