


Y-Forbindelseskabel

YDOAH032MSS0001H03STGH040MSS

Artiklen er udgået - arkiv informationer

Alternative artikler: EVC437

Vær opmærksom på eventuelle afvigende tekniske data ved valg af alternativ artikel og tilbehør!



Elektriske Data

Driftspænding	[V]	10...30 DC
Max strømbelastning total	[A]	4

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	-25...90
Kapslingsklasse		IP 67

Mekaniske data

Vægt	[g]	0,108
Indstøbt-emne materiale		TPU
Materiale - omløber		Messing, forniklet
Tætningsmateriale		FKM
Antal porte på splitterboks		2

Display / Betjeningsenhed

Display	udgangs status	1 x LED, gul
	Drift	1 x LED, grøn

Bemærkning

Emballage-enheder	1 stk.
-------------------	--------



Y-Forbindelseskabel

YDOAH032MSS0001H03STGH040MSS

Elektrisk tilslutning


Kabel: 1 m, PUR, sort, Ø 4,9 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Elektrisk tilslutning - Hanstik C

Stik: 1 x M12, lige; kodning: A; Støbt hus: TPU, sort; Låsning: Messing, forniklet; tilspændingsmoment: 0,6...1,5 Nm



Tilslutning



Elektrisk tilslutning - Hunstik A

Stik: 1 x M12, vinklet; kodning: A; Støbt hus: TPU, sort transparent; Låsning: Messing, forniklet; pakning: FKM; tilspændingsmoment: 0,6...1,5 Nm



E70063



Y-Forbindelseskabel

YDOAH032MSS0001H03STGH040MSS

Elektrisk tilslutning - Hunstik B

Stik: 1 x M12, vinklet; kodning: A; Støbt hus: TPU, sort transparent; Låsning: Messing, forniklet; pakning: FKM;
tilspændingsmoment: 0,6...1,5 Nm

