




## Forbindelseskabel med ventilstik

VVSAB031--S0005A03STGH030MSS

Artiklen er udgået - arkiv informationer



## Elektriske Data

|                          |     |            |
|--------------------------|-----|------------|
| Driftspænding            | [V] | < 24 AC/DC |
| Overspændingsbeskyttelse |     | ja; (VDR)  |

## Omgivende forhold

|                      |      |          |
|----------------------|------|----------|
| Omgivelsestemperatur | [°C] | -25...90 |
| Kapslingsklasse      |      | IP 67    |

## Mekaniske data

|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| Materiale               | TPU                |
| Indstøbt-emne materiale | TPU                |
| Materiale - omløber     | Messing, forniklet |

## Display / Betjeningsenhed

|         |                |              |
|---------|----------------|--------------|
| Display | udgangs status | 1 x LED, gul |
|---------|----------------|--------------|

## Tilbehør

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| Leverings omfang | skrue              |
|                  | felt til markering |

## Bemærkning


|                   |        |
|-------------------|--------|
| Emballage-enheder | 1 stk. |
|-------------------|--------|

## Forbindelseskabel med ventilstik

VVSAB031--S0005A03STGH030MSS

### Elektrisk tilslutning - Hanstik


Stik: 1 x M12, lige; kodning: A; Støbt hus: TPU; Låsning: Messing, forniklet



### Elektrisk tilslutning

Kabel: 5 m, PUR / PVC; 3 x 0,5 mm<sup>2</sup>

### Tilslutning



### Elektrisk tilslutning - Hunstik

Stik: 1 x ventil type B industristandard, vinklet; Støbt hus: TPU; Låsning: Messing, forniklet

