E70100


Konfektionerbar hunstik

SDOGL070PLSFKPG

Artiklen er udgået - arkiv informationer

Alternative artikler: E70142

Vær opmærksom på eventuelle afvigende tekniske data ved valg af alternativ artikel og tilbehør!



Elektriske Data		
Driftspænding	[V]	< 250 AC / < 300 DC
Max strømbelastning total	[A]	10
Omgivende forhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-40...100
Kapslingsklasse		IP 67
Mekaniske data		
Dimensioner	[mm]	29 x 29 x 71
Materiale		PBT
Indstøbt-emne materiale		PBT
Materiale - omløber		PBT
Bemærkning		
Emballage-enheder		1 stk.

E70100

Konfektionerbar hunstik


SDOGL070PLSFKPG

Elektrisk tilslutning

terminaler: ...2,5 mm²; Ledningskappe: Ø 10...12 mm

Elektrisk tilslutning - Hunstik

Stik: 1 x Rd24, lige; kodning: A; Støbt hus: PBT; Låsning: PBT



Tilslutning

