




Forbindelseskabel med stik

ASTGH040MS-0005A03

Artiklen er udgået - arkiv informationer



Elektriske Data		
Driftspænding	[V]	10...36 DC
Omgivende forhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-25...90
Kapslingsklasse		IP 67
Mekaniske data		
Dimensioner	[mm]	20 x 20 x 52
Materiale		PA
Indstøbt-emne materiale		PA
Materiale - omløber		Messing, forniklet
Bemærkning		
Emballage-enheder		1 stk.
Elektrisk tilslutning		
Kabel: 5 m, PUR / PVC; 3 x 0,5 mm²		
Elektrisk tilslutning - Hanstik		

Stik: 1 x M12, lige; kodning: A; Støbt hus: PA; Låsning: Messing, forniklet



E70121



Forbindelseskabel med stik

ASTGH040MS-0005A03

Tilslutning

