


Forbindelseskabel

VDOGH040PL-0005A03STGH040MSS

Artiklen er udgået - arkiv informationer



Elektriske Data

Driftspænding	[V]	10...36 DC
---------------	-----	------------

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	-25...90
Kapslingsklasse		IP 67

Mekaniske data

Dimensioner	[mm]	15 x 15 x 42
Materiale		TPU; PBT
Indstøbt-emne materiale		TPU / PBT
Materiale - omløber		PBT / PA

Bemærkning

Emballage-enheder	1 stk.
-------------------	--------

Elektrisk tilslutning - Hanstik

Stik: 1 x M12, lige; kodning: A; Støbt hus: TPU / PBT; Låsning: PBT



E70125




Forbindelseskabel

VDOGH040PL-0005A03STGH040MSS

Elektrisk tilslutning

Kabel: 5 m, PUR / PVC; 4 x 0,25 mm²

Tilslutning



Elektrisk tilslutning - Hunstik

Stik: 1 x M12, lige; kodning: A; Støbt hus: TPU / PBT; Låsning: PA

