


E70129



Forbindelseskabel med ventilstik

VDAA0401--S0002A03STAH030MSS




Applikation	
Special funktion	Halogenfri
Elektriske Data	
Driftspænding [V]	< 24 AC/DC
Omgivende forhold	
Omgivelsestemperatur [°C]	-25...90
Kapslingsklasse	IP 67
Mekaniske data	
Vægt [g]	138,5
Materiale	PUR
Indstøbt-emne materiale	PUR
Materiale - omløber	Messing, forniklet
Tilbehør	
Leverings omfang	skrue felt til markering
Bemærkning	
Emballage-enheder	1 stk.

Forbindelseskabel med ventilstik

VDAA0401--S0002A03STAH030MSS

Elektrisk tilslutning - Hunstik


Stik: 1 x M12, lige; kodning: A; Støbt hus: PUR; Låsning: Messing, forniklet



Elektrisk tilslutning

Kabel: 2 m, PUR, Halogenfri, sort, Ø 4,8 mm; 3 x 0,5 mm² (16 x Ø 0,2 mm)

Tilslutning



Elektrisk tilslutning - Hunstik

Stik: 1 x ventil type A DIN, vinklet; Støbt hus: PUR; Låsning: Messing, forniklet

