E70134


Konfektionerbar hunstik

SDOKL070PLSFKPG

Artiklen er udgået - arkiv informationer

Alternative artikler: E70142

Vær opmærksom på eventuelle afvigende tekniske data ved valg af alternativ artikel og tilbehør!



Applikation		
Special funktion		guldbelagte kontakter
Elektriske Data		
Driftspænding	[V]	< 250 AC / < 300 DC
Omgivende forhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-40...100
Kapslingsklasse		IP 67
Mekaniske data		
Dimensioner	[mm]	29 x 29 x 66
Materiale		PBT
Indstøbt-emne materiale		PBT
Materiale - omløber		PBT
Bemærkning		
Emballage-enheder		1 stk.

E70134

Konfektionerbar hunstik


SDOKL070PLSFKPG

Elektrisk tilslutning

terminaler: ...2,5 mm²; Ledningskappe: Ø 6...9,5 mm

Elektrisk tilslutning - Hunstik

Stik: 1 x Rd24, lige; kodning: A; Støbt hus: PBT; Låsning: PBT; Kontakter: guldbelagt



Tilslutning

