


Forbindelseskabel med ventilstik

VVDAC041--S00,3A03STGH030MSS

Artiklen er udgået - arkiv informationer

Alternative artikler: E11426

Vær opmærksom på eventuelle afvigende tekniske data ved valg af alternativ artikel og tilbehør!



Elektriske Data

Driftspænding	[V]	< 24 AC/DC
Overspændingsbeskyttelse		ja; (VDR)

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	-25...90
Kapslingsklasse		IP 65

Mekaniske data

Materiale	TPU
Indstøbt-emne materiale	TPU
Materiale - omløber	Messing, forniklet

Display / Betjeningsenhed

Display	Drift	1 x LED, gul
---------	-------	--------------

Tilbehør

Leverings omfang	skrue
	felt til markering

Bemærkning

Emballage-enheder	1 stk.
-------------------	--------

Forbindelseskabel med ventilstik

VVDAC041--S00,3A03STGH030MSS

Elektrisk tilslutning - Hanstik

Stik: 1 x M12, lige; kodning: A; Støbt hus: TPU; Låsning: Messing, forniklet



Elektrisk tilslutning

Kabel: 0,3 m, PUR / PVC; 3 x 0,5 mm² (16 x Ø 0,2 mm)

Tilslutning



Elektrisk tilslutning - Hunstik

Stik: 1 x ventil type C DIN, vinklet; Støbt hus: TPU; Låsning: Messing, forniklet

