

## Forbindelseskabel

VDOAH040MSS0002A03STGH030MSS

Artiklen er udgået - arkiv informationer



## Elektriske Data

|               |     |                     |
|---------------|-----|---------------------|
| Driftspænding | [V] | < 250 AC / < 300 DC |
|---------------|-----|---------------------|

## Omgivende forhold

|                      |      |          |
|----------------------|------|----------|
| Omgivelsestemperatur | [°C] | -25...90 |
|----------------------|------|----------|

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Kapslingsklasse | IP 67 |
|-----------------|-------|

## Mekaniske data

|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| Materiale               | TPU                |
| Indstøbt-emne materiale | TPU                |
| Materiale - omløber     | Messing, forniklet |

## Bemærkning

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Emballage-enheder | 1 stk. |
|-------------------|--------|

## Elektrisk tilslutning - Hanstik

Stik: 1 x M12, lige; kodning: A; Støbt hus: TPU; Låsning: Messing, forniklet





## Forbindelseskabel

VDOAH040MSS0002A03STGH030MSS

### Elektrisk tilslutning

Kabel: 2 m, PUR / PVC; 3 x 0,34 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0,1 mm )

### Tilslutning



### Elektrisk tilslutning - Hunstik

Stik: 1 x M12, vinklet; kodning: A; Støbt hus: TPU; Låsning: Messing, forniklet

