
E70142

Konfektionerbar hunstik

SDOGL070PLSFKPG



Applikation		
Special funktion		guldbelagte kontakter
Elektriske Data		
Driftspænding	[V]	< 45 AC / < 70 DC
Omgivende forhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-40...100
Kapslingsklasse		IP 67
Mekaniske data		
Vægt	[g]	49,4
Dimensioner	[mm]	29 x 29 x 71
Materiale		PBT
Indstøbt-emne materiale		PBT
Materiale - omløber		PBT
Bemærkning		
Emballage-enheder		1 stk.

E70142

Konfektionerbar hunstik


SDOGL070PLSFKPG

Elektrisk tilslutning

terminaler: ...2,5 mm²; Ledningskappe: Ø 10...12 mm

Elektrisk tilslutning - Hunstik

Stik: 1 x Rd24, lige; kodning: A; Støbt hus: PBT; Låsning: PBT; Kontakter: guldbelagt



Tilslutning

