



Forbindelseskabel med stik

ASTGH030MSS0001A03

Artiklen er udgået - arkiv informationer



Elektriske Data		
Driftspænding	[V]	< 250 AC / < 300 DC
Omgivende forhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-25...70
Kapslingsklasse		IP 67
Mekaniske data		
Dimensioner	[mm]	15 x 15 x 42
Materiale		TPU
Indstøbt-emne materiale		TPU
Materiale - omløber		Messing, forniklet
Bemærkning		
Emballage-enheder		1 stk.
Elektrisk tilslutning		
Kabel: 1 m, PUR / PVC, orange, Ø 4,5 mm; 3 x 0,34 mm² (32 x Ø 0,1 mm)		
Elektrisk tilslutning - Hanstik		

Stik: 1 x M12, lige; kodning: A; Støbt hus: TPU; Låsning: Messing, forniklet



E70150



Forbindelseskabel med stik

ASTGH030MSS0001A03

Tilslutning

1	BN
3	BU
4	BK

	Ledningsfarver :
BK =	sort
BN =	brun
BU =	blå