


E70170



Konfektionerbar hunstik

SDOGB030ZDSFKPG



Elektriske Data

Driftspænding	[V]	< 300 AC/DC
Max strømbelastning total	[A]	12

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	-25...85
Kapslingsklasse		IP 67

Mekaniske data

Vægt	[g]	54,2
Dimensioner	[mm]	27 x 27 x 83
Indstøbt-emne materiale		PBT
Materiale - omløber		zinkstøbegods

Bemærkning

Emballage-enheder	1 stk.
-------------------	--------

E70170



Konfektionerbar hunstik

SDOGB030ZDSFKPG

Elektrisk tilslutning

terminaler: ...1,5 mm²; Ledningskappe: Ø 8...10 mm

Elektrisk tilslutning - Hunstik

Stik: 1 x 7/8", lige; Støbt hus: PBT; Låsning: zinkstøbegods



Tilslutning

