


Forbindelseskabel med stik

ASTGB040PLS0005E04

Artiklen er udgået - arkiv informationer



Elektriske Data

Driftspænding	[V]	< 250 AC / 10...55 DC
---------------	-----	-----------------------

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	-25...90
Kapslingsklasse		IP 67

Mekaniske data

Dimensioner	[mm]	26 x 26 x 55
Materiale		TPU
Indstøbt-emne materiale		TPU
Materiale - omløber		PA

Bemærkning

Bemærkning	ben 2 faseforskudt
Emballage-enheder	1 stk.

Elektrisk tilslutning

Kabel: 5 m, PVC, orange, Ø 6,3 mm; 4 x 0,5 mm² (16 x Ø 0,2 mm)

Elektrisk tilslutning - Hanstik

Stik: 1 x 7/8", lige; kodning: A; Støbt hus: TPU; Låsning: PA; tilspændingsmoment: 0,5 Nm



E70172



Forbindelseskabel med stik

ASTGB040PLS0005E04

Tilslutning

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK

	Ledningsfarver :
BK =	sort
BN =	brun
BU =	blå
WH =	hvid