
E70173

Forbindelseskabel med stik

ASTAB040PLS0002E04

Artiklen er udgået - arkiv informationer



Elektriske Data		
Driftspænding	[V]	< 250 AC / 10...55 DC
Omgivende forhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-25...90
Kapslingsklasse		IP 67
Mekaniske data		
Materiale		TPU
Indstøbt-emne materiale		TPU
Materiale - omløber		PA
Bemærkning		
Bemærkning		ben 2 faseforskudt
Emballage-enheder		1 stk.

Elektrisk tilslutning

Kabel: 2 m, PVC, orange, Ø 6,3 mm; 4 x 0,5 mm² (16 x Ø 0,2 mm)

Elektrisk tilslutning - Hanstik

Stik: 1 x 7/8", vinklet; kodning: A; Støbt hus: TPU; Låsning: PA; tilspændingsmoment: 0,5 Nm




E70173

Forbindelseskabel med stik

ASTAB040PLS0002E04

Tilslutning



	Ledningsfarver :
BK =	sort
BN =	brun
BU =	blå
WH =	hvid