


Konfektionerbare stik

SSTGB040ZDSFKPG



Elektriske Data

Driftspænding	[V]	< 300 AC/DC
Max strømbelastning total	[A]	9

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	-25...85
Kapslingsklasse		IP 67

Mekaniske data

Vægt	[g]	49,3
Dimensioner	[mm]	27 x 27 x 86
Indstøbt-emne materiale		PBT
Materiale - omløber		zinkstøbegods

Bemærkning

Bemærkning	ben 4 faseforskudt
Emballage-enheder	1 stk.

E70176



Konfektionerbare stik


SSTGB040ZDSFKPG

Elektrisk tilslutning

terminaler: ...1,5 mm²; Ledningskappe: Ø 8...10 mm

Elektrisk tilslutning - Hanstik

Stik: 1 x 7/8", lige; Støbt hus: PBT; Låsning: zinkstøbegods



Tilslutning

