


Konfektionerbar hunstik

SDOAL070PLSFKPG

Artiklen er udgået - arkiv informationer

Alternative artikler: E11043

Vær opmærksom på eventuelle afvigende tekniske data ved valg af alternativ artikel og tilbehør!



Applikation

Special funktion	guldbelagte kontakter
------------------	-----------------------

Elektriske Data

Driftspænding [V]	< 250 AC / < 300 DC
-------------------	---------------------

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur [°C]	-40...100
---------------------------	-----------

Kapslingsklasse	IP 67
-----------------	-------

Mekaniske data

Dimensioner [mm]	59 x 29 x 38,5
------------------	----------------

Materiale	PBT
-----------	-----

Indstøbt-emne materiale	PBT
-------------------------	-----

Materiale - omløber	PA
---------------------	----

Bemærkning


Emballage-enheder	1 stk.
-------------------	--------

Konfektionerbar hunstik

SDOAL070PLSFKPG

Elektrisk tilslutning - Hunstik

Stik: 1 x Rd24, lige; kodning: A; Støbt hus: PBT; Låsning: PA; Kontakter: guldbelagt



Tilslutning

