


## Indbygningsstik

ESTGH050ZDS00,5E05 (PG9)



1 O-ring



## Elektriske Data

|               |     |             |
|---------------|-----|-------------|
| Driftspænding | [V] | < 125 AC/DC |
|---------------|-----|-------------|

## Omgivende forhold

|                      |      |          |
|----------------------|------|----------|
| Omgivelsestemperatur | [°C] | -20...85 |
| Kapslingsklasse      |      | IP 68    |

## Mekaniske data

|                         |      |               |
|-------------------------|------|---------------|
| Vægt                    | [g]  | 19,9          |
| Dimensioner             | [mm] | 18 x 18 x 20  |
| Monterings gevind       |      | PG 9          |
| Materiale               |      | zinkstøbegods |
| Indstøbt-emne materiale |      | zinkstøbegods |

## Bemærkning

|                   |  |        |
|-------------------|--|--------|
| Emballage-enheder |  | 1 stk. |
|-------------------|--|--------|



## Indbygningsstik

ESTGH050ZDS00,5E05 (PG9)

### Elektrisk tilslutning

Kabel: 0,5 m, PVC; 4 x 0,25 mm<sup>2</sup> + 1 x 0,5 mm<sup>2</sup>

### Elektrisk tilslutning - Hanstik

Stik: 1 x M12, lige; kodning: A; Støbt hus: zinkstøbegods



### Tilslutning

|   |       |
|---|-------|
| 1 | BN    |
| 2 | WH    |
| 3 | BU    |
| 4 | BK    |
| 5 | GN/YE |

|         |                  |
|---------|------------------|
|         | Ledningsfarver : |
| BK =    | sort             |
| BN =    | brun             |
| BU =    | blå              |
| GN/YE = | grøn/gul         |
| WH =    | hvid             |