


Forbindelseskabel

VDOAH030VAS0001E03STGH030VAS

Artiklen er udgået - arkiv informationer



Elektriske Data

Driftspænding	[V]	< 250 AC / < 300 DC
---------------	-----	---------------------

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	-25...100
Kapslingsklasse		IP 67

Mekaniske data

Dimensioner	[mm]	15 x 15 x 41,5
Materiale		PVC
Indstøbt-emne materiale		PVC
Materiale - omløber		rustfri stål (1.4404 / 316L)

Bemærkning

Emballage-enheder		1 stk.
-------------------	--	--------

Elektrisk tilslutning - Hanstik

Stik: 1 x M12, lige; kodning: A; Støbt hus: PVC; Låsning: rustfri stål (1.4404 / 316L)






Forbindelseskabel

VDOAH030VAS0001E03STGH030VAS

Elektrisk tilslutning

Kabel: 1 m, PVC; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Tilslutning



Elektrisk tilslutning - Hunstik

Stik: 1 x M12, vinklet; kodning: A; Støbt hus: PVC; Låsning: rustfri stål (1.4404 / 316L)

